


Eliocad² Вызывная сигнализация

устройства вызова



0 782 43



0 782 48

Упак.	Кат. №	Устройства вызова для санузлов
1	0 782 48	Механизмы поставляются в сборе с суппортом и декоративной рамкой белого цвета в антибактериальном исполнении Устройство вызова из санузла со шнуром, IP55 Иновация Legrand: шнур состоит из 2 частей, соединенных канговым зажимом, что исключает поломку механизма при чрезмерном приложении силы. С красным индикатором для подтверждения вызова Большая красная рукоятка Шнур в антибактериальном исполнении. Рекомендуемая высота установки – 2,2 м
1	0 766 85	Кнопка вызова Цвет белый С красным индикатором IP 20, IP 44 с рамкой Кат. № 0 788 80 (стр. 1003)
1	0 782 49	Устройства вызова для особых условий эксплуатации Кнопка вызова Plexo, IP 55 Цвет белый С красным индикатором для подтверждения вызова Пригодно для использования в условиях повышенной влажности (например, в центрах реабилитации и восстановления, где имеются бассейны, парные, сауны и т.д.)
1	0 782 51	Кнопка вызова Soliroc С высокой стойкостью к ударам IK10 - IP X5 Из металлического сплава, цвет серый С красным индикатором для подтверждения вызова Пригодно для использования в психиатрических, пенитенциарных и т.п. учреждениях
1	0 771 50	Биомедицинские устройства вызова 1 модуль Розетка для биомедицинских вызовов Механизм подает сигнал окончания определенного цикла через систему вызова медсестры и используется для подключения портативной электрической медицинской аппаратуры, такой как капельницы, кислородные маски... При размыкании контактов подается сигнал на пульт м/с Межосевое расстояние контактов – 12 мм Цвет белый, антибактериальное исполнение
1	0 782 07	Шунтирующая заглушка Цвет белый Межосевое расстояние контактов - 12 мм Используется с розеткой Кат. № 0 771 50
5	0 782 43	Аксессуар для ручных устройств вызова Зажим-прищепка фиксации устройства вызова: на кровати, на одежде, на ручке кресла и т.д.

Eliocad² Вызывная сигнализация BUS/SCS

блоки приема/снятия вызова



0 766 06



0 766 07



0 766 08



0 782 00

Шинная технология BUS/SCS реализует следующие функции:

- вызов (обычный, экстренный, из санузла);
- подтверждение вызова;
- индикация вызовов (звуковая, световая)
- передача информации о вызовах во внешние сети
- голосовая связь
- мониторинг работы системы и архивирование данных
- внутренняя связь;
- обмен данными с блоком управления медсестры и со всеми элементами системы через шину BUS/SCS;
- передача сигналов на все индикаторы (например, на коридорный индикатор, на придверный блок, ручной блок вызова, коридорный дисплей)

Упак.	Кат. №	Палатные блоки
		Для установки у входа в палату, этот блок виден с кровати Подключается непосредственно к кабелю BUS/SCS Кат. № 0 492 32/33 Кнопки: - вызов м/с, присутствие, снятие вызова; - экстренный вызов 2-й медсестры; - экстренный вызов врача Индикаторы: вызов, регистрация вызова, присутствие м/с и врача, экстренный вызов, техническая неисправность, срабатывание устройства контроля доступа Удовлетворяет требованиям стандартов VDE 0834-1 и 0834-2 Скрытый монтаж в коробку Batibox 4 модуля глубиной 50 мм или накладной монтаж в корпус Кат. № 0 766 14 (стр. 999)
1	0 766 06	Палатный блок с индикаторами Одно устройство на 1-2 койки и 1 санузел
1	0 766 07	Палатный блок с дисплеем Одно устройство на 1-2 койки и 1 санузел Отображение на дисплее всех процессов в виде цифр и символов Возможно использование вместе с блоком двусторонней связи «интерком» Кат. № 0 766 09 для связи с постом м/с и/или другими помещениями
1	0 782 19	Прикроватный блок расширения Используется совместно с придверными блоками Кат. № 0 766 06 или 0 766 07. Позволяет подключать 4 компонента к 1 устройству вызова. Размер 6 модулей DIN. Программируется с помощью виртуального конфигуратора.
1	0 766 08	Устройство голосовой связи «интерком» для палат и поста медсестры Блок переговорной связи «интерком» Монтаж: - у входа в палату, подключается к придверному блоку с дисплеем Кат. № 0 766 07; - на посту медсестры подключается к блоку приема вызовов Кат. № 0 766 11 (стр. 999) Можно подключить доп. микрофон Кат. № 0 782 00 Скрытый монтаж в коробку Batibox 4 модуля глубиной 50 мм или накладной монтаж в корпус Кат. № 0 766 14 (стр. 999), или Кат. № 0 766 13 для установки на столе поста м/с Антибактериальное исполнение
1	0 782 00	Микрофон Микрофон, подключаемый к блоку двусторонней связи «интерком» Кат. № 0 766 08, для связи между пациентом и медсестрой Для монтажа рядом с кроватью пациента 2-модульный механизм Mosaic Поставляется в сборе с декоративной рамкой белого цвета и суппортом на 2 модуля

Вызывная сигнализация Mosaic

для небольших клиник и амбулаторий



0 766 60



0 782 04





0 782 14 + 0 766 60

Устройства предназначены для вызова персонала в амбулаториях, санаториях, небольших клиниках

Функции:

- из комнат: вызовы, экстренные вызовы, индикация присутствия медсестры и отбой вызова;
- с поста медсестры: подтверждение принятия вызова.

Упак.	Кат. №	Устройства приема вызовов
1	0 766 60	Устройство приема вызовов 6 направлений/адресов  Производится регистрация вызовов на пронумерованном световом индикаторе, световая и звуковая индикация вызова в соответствии с приоритетом, присутствия м/с Одновременно могут регистрироваться несколько вызовов Имеется возможность переадресовывать вызовы на 4 других устройства индикации (например, в процедурный кабинет, комнату отдыха и т.д.) Монтируется во все суппорты Mosaic, включая: - коробка для накладного монтажа Кат. № 0 802 86; - настольный пульт Кат. № 0 782 14 - настольный розеточный блок Кат. № 0 535 90/92 6 модулей
1	0 782 14	Настольный пульт  Возможна установка до 6 устройств индикации Кат. № 0 766 60 Монтаж на стене или столе Размеры: 310 x 295 x 75 мм 36 модулей
1	0 782 89	Источник питания 24 В - 2 А - 48 Вт  Обеспечивает электропитание системы 8 модулей DIN 17,5 мм
1	0 782 12	Интерфейс на 3 направления/адреса  Позволяет обслуживать 3 помещения (или направления) Имеется возможность переадресовывать вызовы через нормально-разомкнутый контакт, не находящийся под напряжением, на индикатор, звуковую сигнализацию 4 модуля DIN 17,5 мм
1	0 766 72	Оборудование для коридоров и комнат Поставляется с металлическим суппортом для монтажа на винтах и с белой декоративной рамкой 2 модуля Может использоваться скрытый или накладной монтаж Оснащено светодиодным индикатором с большим сроком службы Двойной коридорный световой индикатор, устанавливаемый над дверью  Двойной индикатор (белый/красный) Обеспечивает в коридоре индикацию вызовов и присутствия медсестры
1	0 782 04	Палатный блок  Включает 1 красный индикатор, 1 белый индикатор и 1 одну кнопку вызова и подтверждения присутствия медсестры Антибактериальное исполнение

Вызывная сигнализация Mosaic

для немедицинских объектов




0 766 55

Возможен монтаж в любые 6-модульные суппорты Mosaic (кабельные каналы, стены, настольные розеточные блоки и пр.)



0 766 64



Пригодна для использования в гостиницах, учебных заведениях, домах престарелых немедицинского профиля.

Предназначена для централизации от 1 до 6 вызовов посредством устройства индикации.

Управление вызовом нажатием на кнопку.

2 провода на каждое направление.

Регистрация вызовов производится нажатием на кнопку активного индикатора с соответствующим номером в сопровождении краткого звукового сигнала.

Одновременно могут регистрироваться несколько вызовов.

Сброс производится отдельно для каждого направления.




Поставляется с номерами.

Возможно использование источника питания на 12 В с защитой, предназначенного для 12-вольтовых устройств самообслуживания.

Упак.	Кат. №	Устройства приема вызовов
1	0 766 55	Главное устройство приема вызовов 6 направлений/адресов Используются для создания панелей вызовов в соответствии с потребностями Монтируется во все суппорты Mosaic, включая: - коробка для накладного монтажа Кат. № 0 802 86; - настольный пульт Кат. № 0 782 14; - настольный розеточный блок Кат. № 0 535 90/92 6 модулей
1	0 766 57	Со встроенным источником электропитания 127/230 ВА – 50/60 Гц
1	0 766 56	Вторичное устройство приема вызова 6 направлений Для дистанционной переадресации вызовов 6 модулей
1	0 783 62	Устройство вызова персонала  Выносная кнопка с НЗ-контактом и вилкой Используется с розеткой Кат. № 0 771 50 Длина кабеля 2 м
1	0 771 50	Розетка для устройства вызова  2К, 2 А, межосевое расстояние 12 мм Цвет белый, антибактериальное исполнение
1	0 766 63	2К, 2 А, с суппортом и рамкой

Вызывная сигнализация Mosaic в антибактериальном исполнении

таблица для выбора механизмов и рамок

Устройства вызова		Слаботочные розетки	
Кат. №		Кат. №	
	0 766 77 Выключатель со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		0 782 41 Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (только для вызова) 2 модуля, цвет белый
	0 787 10 Переключатель на два направления 10 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		0 782 45 Розетка магнитного разъема для подключения устройства вызова медсестры (вызов, освещение, рольставни) 2 модуля, цвет белый
	0 787 11 Переключатель на два направления со встроенным светодиодом (LED) Размер - 2 модуля, цвет белый		0 771 50 Розетка низковольтная, 2К, 1 модуль, цвет белый
	0 787 12 Переключатель на 2 направления со встроенным светодиодом (LED) Размер - 2 модуля, цвет белый		0 765 83 Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа STP, 1 модуль, Белая
	0 783 76 Кнопочный выключатель со шнуром 2 А - 230 В, 1 модуль, цвет белый		0 765 82 Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа FTP, 1 модуль, Белая
	0 787 14 Кнопочные выключатели 6 А - 250 В, 1 модуль, цвет белый		0 765 81 Розетка RJ 45, Категория 6, экранированная, для кабеля типа UTP, 1 модуль, Белая
	0 787 15 Кнопочный выключатель на два направления со светодиодным индикатором 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый	Световой указатель	
	0 787 16 Кнопочный выключатель на два направления с окошком для этикетки 6 А - 250 В, 2 модуля, цвет белый		0 785 10 Световой указатель направленный 0,2 Вт или 1 Вт, 2 модуля, цвет белый
	0 770 43 Механизм управления вентиляцией 2 модуля, цвет белый	Заглушки	
	0 770 27 Бесконтактный выключатель 10 АХ, 2 модуля, цвет белый		0 787 20 1 модуль, цвет белый
	0 766 66 Сенсорный выключатель с нейтралью 2 модуля, цвет белый		0 787 21 2 модуля, цвет белый
	0 787 09 Механизм управления приводами 2 модуля, цвет белый	Рамки	
	0 787 05		0 787 22 На 2 модуля Рамка на 2 модуля, белая
Розетки сети электропитания			0 788 80 Рамка на 2 модуля, класс защиты IP 44, белая
	0 787 02 Розетки 2К+3 немецкого стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А Розетка белая, винтовые клеммы		0 787 24 На 4 модуля Рамка на 4 модуля, горизонтальная, белая
	0 772 20 Розетка красная, винтовые клеммы		0 787 25 Горизонтальная на 2 x 2 модуля Рамка на 2 x 2 модуля, горизонтальная, белая
	0 772 16 Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 787 23 Вертикальная на 2 x 2 модуля Рамка на 2 x 2 модуля, вертикальная, белая
	0 772 17 Розетка оранжевая, автом. клеммы		0 787 26 Горизонтальная на 6 модулей Рамка на 6 модулей, горизонтальная, белая
	0 772 19 Розетка белая, с крышкой, автом. клеммы	Механизмы в комплекте (механизм + суппорт + рамка)	
	0 772 31 Розетка для людей с ограниченными возможностями, 5 модулей, белая Розетки 2К+3 французского стандарта, антибактериальные 230 В, 16 А Могут использоваться для подключения специализированных приборов, где требуется соблюдение полярности		0 782 48 Устройство вызова со шнуром Устройство вызова со шнуром для туалета или ванной комнаты, IP 55, 2 модуля, цвет белый
	0 787 01 Розетка белая, автоматические клеммы		0 766 85 Блок вызова со светодиодной индикацией Блок вызова с красным индикатором 2 модуля, цвет белый
	0 771 16 Розетка зеленая, автоматические клеммы		0 782 04 Придверный блок Придверный блок с красным индикатором, белым индикатором и кнопочным выключателем присутствия медсестры
	0 771 17 Розетка оранжевая, автом. клеммы		0 784 90 Выключатель с датчиком движения 2 модуля, цвет белый
	0 771 18 Розетка красная, автоматические клеммы Розетки 2К+3 французского стандарта с индикатором, антибактериальные 230 В, 16 А		0 782 46 Розетки магнитные Розетка для подключения ручного устройства вызова (только «вызов») 2 модуля, цвет белый
	0 771 12 Розетка белая, с индикатором, винтовые клеммы		0 782 47 Розетка для подключения ручного устройства вызова (для вызова, управления освещением и рольставнями) 2 модуля, цвет белый
	0 771 15 Розетка красная, с блокировкой, с индикатором, винтовые клеммы Розетки 2К+3 французского стандарта с лицевой панелью заподлицо, антибактериальные 230 В, 16 А		
	0 771 32 Розетка белая, автоматические клеммы		
	0 771 33 Розетка красная, автоматические клеммы		
	0 787 04 Розетка зеленая, автоматические клеммы		
	0 787 00 Эквипотенциальная розетка Розетка эквипотенциальная, 1 модуль, цвет белый		
	0 770 80 Приспособление для фиксации кабеля 1 модуль, цвет белый		